



Residência: _____ Sala: _____ Janela(s): _____

Passo 1 Selecionar a opção de montagem



Dentro



Fora

Passo 2 Medir Altura e Largura

Medidas de Montagem Interna

- A profundidade da janela deve ser de pelo menos 38,1 mm (1,5 pol) para uso da opção de montagem interna.
- Não faça nenhuma dedução a partir da largura! A Lutron fará as deduções necessárias para cortinas com montagem interna para permitir uma operação adequada no ambiente.
- A Lutron NÃO fará adições ou reduções para a medida da altura.

A _____ milímetros
 B _____ milímetros
 C _____ milímetros

Pedido largura: _____ milímetros
(A menor de três medições)


D _____ milímetros
 E _____ milímetros
 F _____ milímetros

Pedido altura: _____ milímetros
(A maior de três medições)


Medidas de Montagem Externa — A altura e a largura da cortina ficam a seu critério.

Você deseja montar sobre ou acima do acabamento?


Se a montagem for acima do acabamento, você necessitará de espaçadores.



sobre o acabamento




acima do acabamento




Espaçadores

Passo 3 Seleccione o Estilo Plissado e o Tecido


Célula Simples Filtragem de Luz








Célula Dupla Filtragem de Luz



Célula Simples Sheer



Célula Simples Escurecimento da sala



Cor do Tecido: _____ (Veja o catálogo de cortina celular)

Passo 4 Seleccione Opções de Energia



Pilhas



Fonte



Painel de Energia



Manual

Passo 5a Seleccione o controle



Controle RF (Radio Frequência)



IR (Infra Vermelho)

Passo 5b Seleccione o Sistema de Controle



Teclado



Agendamento



Dispositivo Móvel



Integração com Terceiros



Controle Sem Fio Pico®

Favor observar: As opções de produtos podem variar dependendo da aplicação e do uso pretendido. Para mais informações técnicas, consulte HYPERLINK “<http://www.lutron.com/cellularshades>” www.lutron.com/cellularshades ou consulte seu instalador qualificado Lutron. A disponibilidade do produto está sujeita a alterações.